



## Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 16X17mm



### Datos de pedido

Número de pedido	617600 16X17
GTIN	4018754021314
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**STAHLWILLE** –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE:** acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Anchura de llave $a_2$	17 mm
Longitud llave L	170 mm
Anchura de llave $a_1$	16 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	8 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	24,5 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	25,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave