



## Llave de estrella de doble boca, plana acodada, Ancho de llave: 21X23mm



### Datos de pedido

Número de pedido	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Cabezas acodadas en los dos extremos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	32,9 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	21 mm
Longitud llave L	328 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	23 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	29,8 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1 máx.</sub>	14,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Llave