



Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 17X19mm



Datos de pedido

Número de pedido	617600 17X19
GTIN	4018754021338
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

STHLWILLE –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Longitud llave L	185 mm
Anchura de llave a_2	19 mm
Ø de anillo máximo D_1 máx.	26,5 mm
Ø de anillo máximo D_2 máx.	27,6 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	8,8 mm
Anchura de llave a_1	17 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave