



Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 18X19mm



Datos de pedido

Número de pedido	617600 18X19
GTIN	4018754021345
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

STAHLWILLE –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STAHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Longitud llave L	185 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	27,6 mm
Anchura de llave ₂	19 mm
Anchura de llave ₁	18 mm
Ø de anillo máximo D ₁ máx.	26,5 mm
Altura máxima del anillo h ₁ máx.	9 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave