



Juego de llaves de estrella de doble boca, planas acodadas, Cantidad de llaves: 8



Datos de pedido

Número de pedido	616510 8
GTIN	4018754081097
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Cabezas acodadas en los dos extremos. Con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

Contenido:

1 llave de estrella de doble boca de cada tam. n.º 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22

Descripción técnica

Cantidad de llaves	8
Medidas anchos de llave	métrico
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero aleado al cromo

Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 12X13 mm	616500 12X13
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 6X7 mm	616500 6X7
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 14X15 mm	616500 14X15
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 8X9 mm	616500 8X9
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 18X19 mm	616500 18X19
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 20X22 mm	616500 20X22
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 10X11 mm	616500 10X11
Llave de estrella de doble boca, plana acodada Ancho de llave 16X17 mm	616500 16X17