



## Llave de estrella de doble boca, plana acodada, Ancho de llave: 8X9mm



### Datos de pedido

Número de pedido	616500 8X9
GTIN	4018754021666
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Cabezas acodadas en los dos extremos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Material:

acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento; superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	12,1 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	9 mm
Longitud llave L	179 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1</sub> máx.	8 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	8 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	13,3 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Llave