



Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 18X21mm



Datos de pedido

Número de pedido	617600 18X21
GTIN	4018754021352
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

STHLWILLE –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

STHLWILLE: acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Descripción técnica

Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	9,8 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	30,5 mm
Anchura de llave a_2	21 mm
Longitud llave L	210 mm
Anchura de llave a_1	18 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	26,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Tipo de producto	Llave