



## Llave estrella de dos bocas, recta, Ancho de llave: 19X22mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 617600 19X22  |
| GTIN              | 4018754021369 |
| Clase de artículo | 63A           |

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**STAHLWILLE** –Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Estrella plana y delgada para el uso en espacios estrechos. Con perfil **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Material:

**STAHLWILLE:** acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

### Descripción técnica

|   |                      |
|---|----------------------|
| Anchura de llave $a_2$                      | 22 mm                |
| Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$ | 10,8 mm              |
| Anchura de llave $a_1$                      | 19 mm                |
| Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$        | 32,4 mm              |
| Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$        | 29 mm                |
| Longitud llave L                            | 210 mm               |
| Medidas anchos de llave                     | métrico              |
| Posición anillo                             | 0 grados             |
| Procedimiento de fabricación                | forjado en estampa   |
| Material                                    | Acero Alloy al cromo |

|                  |   |
|------------------|---|
| Superficie       | cromado (resistente al desprendimiento) |
| Tipo de producto | Llave                                   |