



## Vaso de punta de 6 caras con guía para espigas, 1/2 pulgada, Hexágono: 12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	643400 12
GTIN	4018754006519
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Fabricación compleja de dos piezas. Cuerpo templado de forma óptima para absorber y transmitir la energía de accionamiento. Cuadrado interior de tolerancia estricta para un alojamiento seguro y estable en la herramienta de accionamiento. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

#### Aplicación:

Para tornillos Ribe-CS según DIN 6912.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento. Mandril de material tenaz de alta dureza, brillante.

### Descripción técnica

Hexágono	12 mm
Ø lado carraca	23,7 mm
Longitud	60 mm
Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras con espiga
Tipo de producto	Vaso

