



Llave acodada hexagonal, larga cromado, Hexágono: 1/4pul



Datos de pedido

Número de pedido	627170 1/4
GTIN	7610733203888
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de **30°**. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie cromada y niquelada (tam. 1/20 pavonado). Cantos ligeramente rotos.

Descripción técnica

Longitud de los lados	186×35 mm
Hexágono	1/4 pul
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Tipo de producto	Destornilladores