

**Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 30X32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**HOLEX:** con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX:** Acero al cromo-vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Anchura de llave $a_2$	32 mm
Anchura de llave $a_1$	30 mm
Ø de anillo máximo $D_1$ máx.	43 mm
Longitud llave L	318 mm
Ø de anillo máximo $D_2$ máx.	48,5 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	12,8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave