

**Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 17X19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

**HOLEX:** con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX:** Acero al cromo-vanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud llave L	184 mm
Ø de anillo máximo D <sub>2</sub> máx.	27,6 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	19 mm
Ø de anillo máximo D <sub>1</sub> máx.	26,5 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	17 mm
Altura máxima del anillo h <sub>1</sub> máx.	8,8 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave