

**Llave estrella de dos bocas, recta, cromado, Ancho de llave: 19X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	617950 19X22
GTIN	4045197441942
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

HOLEX: con mango ovalado.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Material:

HOLEX: Acero al cromo-vanadio, cromado.

Descripción técnica

Altura máxima del anillo $h_{1\text{ máx.}}$	10,8 mm
Longitud llave L	204 mm
Anchura de llave l_1	19 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	32,4 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	29 mm
Anchura de llave l_2	22 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	0 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromadas

Atributo del nombre de producto	cromado
Tipo de producto	Llave