



Llave de arco con bocas estrella, Ancho de llave: 11X13mm



Datos de pedido

Número de pedido	618000 11X13
GTIN	4018754022045
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Llave de estrella forjada en estampa con forma de arco. Anchos de llave con tolerancia estricta. Mango perfilado en forma de doble T resistente a la torsión. Con perfil **AS-Drive**.

Aplicación:

Especial para trabajos en el bloque de motor, p. ej. montaje de carburadores, dinamos, etc. o en cualquier lugar donde los tornillos y tuercas son difíciles de alcanzar con llaves de estrella normales.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado (sin cantos afilados).

Descripción técnica

Anchura de llave ₁	11 mm
Anchura de llave ₂	13 mm
Longitud de llave	150 mm
Ø del anillo D ₁	16,5 mm
Ø del anillo D ₂	19,5 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura de la cabeza h	6,5 mm
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo

Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Lado del anillo AS-Drive	sí
Forma de arco	sí
Tipo de producto	Llave