

**Vaso de seis caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	644500 50
GTIN	4018754008865
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Longitud	80 mm
Ø lado de salida	66 mm
Ancho de llave	50 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto	Vaso

