



Zapato abotinado negro/azul VD PRO 1100 ESD, S1 NB, Número de zapato UE: 48



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 092521 48 |
| GTIN | 4044348549827 |
| Clase de artículo | 09C |

Descripción

Ejecución:

Zapatos de seguridad de la serie **VARIO DYNAMICS® PRO**. Tecnología VARIO Multiflex® para un peso del zapato reducido.

- **Material exterior con microfibras muy ligeras.**
- **Forro funcional transpirable.**
- **Suela TPU Athletic ESD, azul claro.**
- **Plantilla de cuero auténtico.**
- **Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.**
- **Protege contra descarga electrostática (ESD).**

Zapato abotinado con estructura de ventilación de gran superficie. Lengüeta para el polvo, resguardo de la punta.

Con **amortiguación del talón SECURA VARIO®**.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Nota:

Versión ancha XB bajo el n.º 092522.

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 50.

Texto publicitario indicaciones:

Los zapatos de seguridad de STEITZ SECURA disponen de un sistema de varias amplitudes.

propiedad electrostática: EGB/ESD
Clase de protección: S1
Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio
Norma: Plantilla homologada según DGUV regla 191

Descripción técnica

| | |
|--|---|
| Clase de protección | S1 |
| Número de zapato UE | 48 |
| Norma | Plantilla homologada según DGUV regla 191 |
| Material cubierta protectora dedos del pie | Aluminio |
| Serie | VD PRO 1000 ESD |
| Sexo | Caballero |
| propiedad electrostática | EGB/ESD |
| Tipo de producto | Zapato abotinado de seguridad |