

Garant GRIDLINE

**Panel de chapa perforada en dos lados para ToolTruck, Altura útil: 222mm****Datos de pedido**

Número de pedido	914856 222
GTIN	4045197894021
Clase de artículo	9GT

**Descripción****Ejecución:**

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de polvo de color plata.

Pared perforada en ambos lados con retícula de perforaciones.

**Idóneo para:**

N.º 914560, 914564, 914568.

**Suministro:**

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.

**Descripción técnica**

Altura de pared perforada	222 mm
Anchura de pared perforada	1025 mm
Altura	222 mm
Serie	ToolTruck
Intervalo de empleo	Banco de trabajo sobre ruedas
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm
Tipo de producto	Pared perforada