

**Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 1.7/8pul****Datos de pedido**

Número de pedido	644600 1.7/8
GTIN	4018754009480
Clase de artículo	63A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

**Norma:**

**DIN 3120-D 20**

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

**Descripción técnica**

Longitud	76 mm
Ø lado de salida	63,5 mm
Ancho de llave	1.7/8 pul
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Vaso