

**Vaso de 12 caras, 3/4 pulgada, Ancho de llave: 1.1/16pul****Datos de pedido**

Número de pedido	644600 1.1/16
GTIN	4018754009350
Clase de artículo	63A

Descripción**Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 20 con perforación y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3120-D 20

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Longitud	54 mm
Ancho de llave	1.1/16 pul
Ø lado de salida	38,5 mm
Cuadrado de accionamiento	3/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel

Tipo de producto

Vaso