



## Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627370 8
GTIN	7610733219032
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada.

#### Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

### Descripción técnica

Longitud de los lados	208×24 mm
Superficie	cromado sobre níquel
Hexágono	8 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

