



Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	627372 10
GTIN	7610733243754
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

Descripción técnica

Longitud de los lados	230x28 mm
Superficie	con recubrimiento de polvo
Superficie	cromado sobre níquel
Hexágono	10 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

