



## Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo, Hexágono: 2,5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627372 2,5
GTIN	7610733243693
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada, cromada y con **recubrimiento de polvo** para encontrarlas rápidamente gracias a la codificación de color "Rainbow".

#### Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

### Descripción técnica

Superficie	con recubrimiento de polvo
Superficie	cromado sobre níquel
Longitud de los lados	113×9 mm
Hexágono	2,5 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

