



Destornillador acodado de 6 caras, brazo largo y corto, con cabeza esférica cromado, Hexágono: 2,5mm



Datos de pedido

Número de pedido	627370 2,5
GTIN	7610733218981
Clase de artículo	63D

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado, cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Superficie niquelada y cromada.

Aplicación:

Gracias al brazo corto y el ángulo de 100° se pueden alcanzar también las zonas de difícil acceso.

Descripción técnica

Longitud de los lados	113x9 mm
Superficie	cromado sobre níquel
Hexágono	2,5 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

