

**Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 19X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	619705 19X22
GTIN	4045197673404
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Anchura de llave h_1	19 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	13 mm
Anchura de llave h_2	22 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	38,4 mm
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	14 mm
Longitud llave L	228 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	33,4 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Llave