



Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 27X36mm



Datos de pedido

Número de pedido	619200 27X36
GTIN	4018754022014
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza, fácilmente manejable y ligero. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	19 mm
Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$	54 mm
Anchura de llave a_2	36 mm
Longitud llave L	300 mm
Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$	16 mm
Anchura de llave a_1	27 mm
Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$	42 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posición anillo	10 grados

Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado (resistente al desprendimiento)
Anillo abierto	sí
Tipo de producto	Llave