



Vaso de 12 caras, 1 pulgada, Ancho de llave: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	647000 32
GTIN	4018754009886
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Anchos de llave con tolerancia estricta. Cuadrado hembra según DIN 3120-D 25 con taladro y botón de bloqueo.

Norma:

DIN 3124

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ø lado de salida	45 mm
Longitud	67 mm
Ancho de llave	32 mm
Cuadrado de accionamiento	1 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Tipo de producto	Vaso

