

**Llave estrella de dos bocas abierta, Ancho de llave: 30X32mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 619705 30X32 |
| GTIN | 4045197673435 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa; con anillo reforzado; por tanto muy estable; ancho de llave con tolerancia exacta. Cabezas acodadas 10°.

Con mango ovalado fácil de agarrar, muy estable. Hasta tamaño 12 × 14 mm con estrella de seis cantos; a partir del tamaño 14 × 17 mm, con hexágono doble.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Anchura de llave a_2 | 32 mm |
| Altura máxima del anillo $h_{1\text{máx.}}$ | 19 mm |
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 20,5 mm |
| Longitud llave L | 297 mm |
| Ø de anillo máximo $D_1\text{ máx.}$ | 50,4 mm |
| Ø de anillo máximo $D_2\text{ máx.}$ | 52,4 mm |
| Anchura de llave a_1 | 30 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Norma | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Posición anillo | 10 grados |

| | |
|------------------|------------------------|
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Llave |