

Cabeza de carraca, 1 pulgada sin mango



Datos de pedido

Número de pedido	647500
GTIN	4018754013500
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Convertible para paso a la derecha y a la izquierda (36 dientes); mango y cabeza de carraca separados. Piezas sometidas a desgaste son intercambiables (surtido de piezas de recambio n.º 647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Idóneo para:

Vasos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1 pul

Número de dientes: 36

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1 pul
Norma	DIN 3122
Longitud total	185 mm
Número de dientes	36
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Cabeza de carraca anchura	70 mm



Tipo de producto	Carraca
Accesorios	
Surtido de piezas de recambio 1 pulgada	647610