




## Disco de lijado de vaso de diamante D×T×H (mm), 100×35×20, Tipo: D64



### Datos de pedido

Número de pedido	597520 D64
GTIN	9003176752729
Clase de artículo	53Y

### Descripción

#### Ejecución:

**Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.** De grano fino para calidades de superficie máximas y una buena capacidad abrasiva. **Especificación: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

#### Aplicación:

**De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente.** Para el rectificado de **herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta.** Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	D64
Símbolo de medio abrasivo	D
Especificación	D64C50B DIAGO W-Carbide
Medio abrasivo	Diamante
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Forma	11V9

Ø de muela D	100 mm
Anchura de muela T	35 mm
Atributo del nombre de producto	100×35×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	2 mm
Revestimiento abrasivo altura X	10 mm
Tipo de producto	Muela abrasiva de vaso

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		