



## Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 28 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	621340 28
GTIN	4045197528278
Clase de artículo	62C

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho igual de llave en los dos lados; tam. 6 y 7 con hexágono en los dos lados; a partir de tam. 8 con hexágono en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Acodada en ángulo de aprox. 90 – 95°.

#### Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud llave L<sub>1</sub>: 290 mm

Longitud llave L<sub>2</sub>: 60 mm

Ø de perforación F: 22 mm

### Descripción técnica

Perfil de salida lado largo	Vaso de 6 caras
Longitud llave L <sub>2</sub>	60 mm
Ø de perforación F	22 mm
Longitud llave L <sub>1</sub>	290 mm
Ancho de llave	28 mm
Perfil de salida lado corto	Vaso de 12 caras
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Perfil de salida	Vaso de 12 caras

Ángulo	90 - 95 grados
Procedimiento de fabricación	forjadas
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Anchos de llave iguales en ambos lados	sí
Tipo de producto	Llave de vaso