

**Mango de conexión con bola, Tipo: 3****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 650005 3      |
| GTIN              | 4045197214461 |
| Clase de artículo | 62D           |

**Descripción****Ejecución:**

Con bola elástica.

**Aplicación:**

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

**Descripción técnica**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada)     |
| Salida cuadrada                      | 3/8 pul                 |
| Longitud total                       | 50 mm                   |
| Perfil de accionamiento              | Acoplamiento de 6 caras |
| Norma                                | DIN 7428                |
| Material                             | Acero al cromo-vanadio  |
| Superficie                           | fosfatado               |
| adecuado para inserto de máquina     | sí                      |
| Tipo de producto                     | Vástago de unión        |

