



Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 6 mm



Datos de pedido

Número de pedido	621340 6
GTIN	4045197527851
Clase de artículo	62C

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho igual de llave en los dos lados; tam. 6 y 7 con hexágono en los dos lados; a partir de tam. 8 con hexágono en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Acodada en ángulo de aprox. 90 – 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Longitud llave L₁: 102 mm

Longitud llave L₂: 17 mm

Ø de perforación F: 4,5 mm

Descripción técnica

Longitud llave L ₁	102 mm
Ancho de llave	6 mm
Ø de perforación F	4,5 mm
Perfil de salida lado corto	Vaso de 6 caras
Perfil de salida lado largo	Vaso de 6 caras
Longitud llave L ₂	17 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Ángulo	90 - 95 grados

Procedimiento de fabricación	forjadas
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Anchos de llave iguales en ambos lados	sí
Tipo de producto	Llave de vaso

Accesorios

Juego de llaves de pipa, acodadas Cantidad de llaves 11	621345 11
---	-----------