

**Llave de pipa, acodada, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	621340 7
GTIN	4045197527868
Clase de artículo	62C

Descripción**Ejecución:**

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho igual de llave en los dos lados; tam. 6 y 7 con hexágono en los dos lados; a partir de tam. 8 con hexágono en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Acodada en ángulo de aprox. 90 – 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Descripción técnica

Perfil de salida lado largo	Vaso de 6 caras
Longitud llave L ₂	17,5 mm
Ø de perforación F	4,5 mm
Perfil de salida lado corto	Vaso de 6 caras
Ancho de llave	7 mm
Longitud llave L ₁	106 mm
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Ángulo	90 - 95 grados
Procedimiento de fabricación	forjadas
Material	Acero al cromo-vanadio

Superficie	cromado
Anchos de llave iguales en ambos lados	sí
Tipo de producto	Llave de vaso