



Mango de conexión con espiga, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	650000 5
GTIN	
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Con espiga elástica.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Salida cuadrada	1/2 pul
Longitud total	75 mm
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Accionamiento del lado de la máquina	E 11,2 (7/16 pulgada)
Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión

