



Mango de conexión con espiga, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	650000 6
GTIN	4045197214416
Clase de artículo	62D

Descripción

Ejecución:

Con espiga elástica.

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Longitud total: 75 mm

Salida cuadrada: 1/4 pul

Accionamiento del lado de la máquina: Vástago red. Ø 7 mm con lengüeta arrastre

Descripción técnica

Longitud total	75 mm
Accionamiento del lado de la máquina	Vástago red. Ø 7 mm con lengüeta arrastre
Salida cuadrada	1/4 pul
Norma	DIN 7428
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí

