

HOLEX**Vaso IMPACT de 6 caras, 1/4 pulgada largo con imán elástico, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	650052 7
GTIN	4045197214591
Clase de artículo	62D

Descripción**Ejecución:**

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil **AS-Drive**.

Ventaja:

Gracias a un imán accionado por resorte se sujeta el tornillo firmemente. Al mismo tiempo se asegura que la cabeza del tornillo se agarre completamente. Los tornillos / tuercas desenroscados se pueden extraer fácilmente con el muelle.

Norma:**DIN 3129****Material:**

Acero al cromo-molibdeno, superficie pavonada.

Descripción técnica

Ø lado de salida	11,3 mm
Longitud	50 mm
Ancho de llave	7 mm
Cuadrado de accionamiento	1/4 pul
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
adecuado para inserto de máquina	sí

Tipo de producto

Vaso