

**Llave de gancho con uña, para Ø exterior de tuerca: 40/42mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628400 40/42
GTIN	4020772054632
Clase de artículo	63Q

**Descripción****Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.  
Llave de gancho con uña según DIN 1810 A.

**Aplicación:**

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.

**Nota:**

Tam. 135/145; 260/270 el grosor difiere de DIN.

**Descripción técnica**

para Ø exterior de tuerca	40 - 42 mm
Longitud total	170 mm
Tipo	1810A
Quality Dress	DIN 1810A
Tipo de producto	Llave de gancho