

**Inserto rectificador de repuesto, Tipo: STEEL****Datos de pedido**

Número de pedido	599110 STEEL
GTIN	2050001694478
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Inserto rectificador de repuesto para reavivador de muelas abrasivas con mango de madera. SIEVERT Rectificador de muelas abrasivas con ruedas dentadas de perfil en U de acero sueco, templado y especialmente resistente al desgaste.

Aplicación:

Para el rectificado o afilado basto de muelas abrasivas.

Idóneo para:

Rectificador de muelas abrasivas de acero, n.º 599100 STEEL.

Descripción técnica

Anchura de rodillo	24 mm
Ø de rodillo	55 mm
Tipo de producto	Rectificadores manuales

