

**Disco de lijado de plato de diamante D×T×H (mm), 100×10×20, Tipo: D91****Datos de pedido**

Número de pedido	597760 D91
GTIN	9003172558356
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante. Granulación universal para calidad superficial mediana fina-fina con una buena capacidad abrasiva. **Especificación: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de **herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta.** Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.

Forma: 4BT9

Revestimiento abrasivo altura X: 1 mm

Símbolo de medio abrasivo: D

Descripción técnica

Tamaño de grano	D91
Especificación	D91C75B DIAGO W-Carbide

Símbolo de medio abrasivo	D
Procedimientos abrasivos	Rectificado de herramientas
Medio abrasivo	Diamante
Forma	4BT9
Ø de muela D	100 mm
Anchura de muela T	10 mm
Atributo del nombre de producto	100×10×20
Ø de perforación H	20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal	10 mm
Revestimiento abrasivo altura X	1 mm
Tipo de producto	Plato lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Metal duro (MD)	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		