

**Llave de gancho con uña, para Ø exterior de tuerca: 260/270mm****Datos de pedido**

Número de pedido	628400 260/270
GTIN	4020772054779
Clase de artículo	63Q

Descripción**Ejecución:**

Acero especial, cantos rectificadas con precisión, templado y revenido en el tono pavonado.
Llave de gancho con uña según DIN 1810 A.

Aplicación:

Para tuercas ranuradas DIN 1804 y tuercas de rodamientos DIN 981.

Nota:

Tam. 135/145; 260/270 el grosor difiere de DIN.

Descripción técnica

para Ø exterior de tuerca	260 - 270 mm
Longitud total	568 mm
Tipo	1810A
Quality Dress	DIN 1810A
Tipo de producto	Llave de gancho