

**Muela rectificadora para aparato rectificador AV500, Tipo: SC120****Datos de pedido**

Número de pedido	599650 SC120
GTIN	9003174820819
Clase de artículo	53Y

Descripción**Ejecución:**

Carburo de silicio verde.

Aplicación:

Rectificado de **muelas abrasivas diamantadas y CBN.**

A continuación, afilar con una piedra de granulado; aplicar en seco.

Idóneo para:

Aparato rectificador AV500 n.º 599600.

Descripción técnica

Ø de muela D	75 mm
Tamaño de grano	120
Ø de perforación H	12,7 mm
Para dimensión de muela abrasiva	universal mm
Especificación	C120J5V15
Anchura de muela T	20 mm

Para muelas abrasivas con la granulación	≤91 μm
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Tipo de producto	Muela rectificadora