



Rectificador diamantado con asiento MK0, Peso del diamante: 2,4kt



Datos de pedido

Número de pedido	599710 2,4
GTIN	9003172494593
Clase de artículo	53Y

Descripción

Ejecución:

Rectificador de muelas abrasivas estándar para todo tipo de máquinas con alojamiento adecuado. Los rectificadores están diseñados como rectificadores **de un solo uso**, se deben sustituir completamente al sobrepasar su límite de desgaste. (no se pueden desplazar en el asiento).

Con superficie de llave para facilitar el desmontaje. Rectificador **multigranular** de un solo uso con diversos diamantes individuales.

Aplicación:

Para el rectificado y reafilado exacto de muelas abrasivas para conseguir o recuperar el estado preciso de su herramienta de rectificar (concentricidad, planeidad, perfil de la muela abrasiva, estructura de la superficie, comportamiento de rectificado). Para la producción individual y de pequeñas series, proveerse de suficiente lubricante. Condiciones de sujeción cortas (longitud libre $< 2 \times D$) evitan problemas de vibración. Para perfiles de muelas abrasivas **rectas** para el rectificado cilíndrico exterior y plano.

Descripción técnica

Tipo de rectificador	Multigranular
Longitud total L	42 mm
Peso del diamante	2,4 kt
Para dimensión de muela abrasiva	máx. Ø 500 mm
Ø cabeza D ₂	14 mm
Símbolo de medio abrasivo	D

Tipo de producto

Rectificadores manuales