



Brocas de metal duro de aplicación múltiple largo, Ø de broca: 6mm



Datos de pedido

Número de pedido	787045 6
GTIN	9002741045921
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos**. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descripción técnica

Longitud de espiral	300 mm
Ø de broca	6 mm
Longitud total	400 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple