



## Brocas de metal duro de aplicación múltiple, Ø de broca: 12 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	787000 12
GTIN	4002395378234
Clase de artículo	76G

### Descripción

#### Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

#### Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

#### Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 90 mm

Longitud total: 150 mm

### Descripción técnica

Ø de broca	12 mm
Longitud total	150 mm
Longitud de espiral	90 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico

Tipo de producto

Broca de aplicación múltiple