



Juego de brocas para hormigón de metal duro, Número de brocas: 5



Datos de pedido

Número de pedido	786080 5
GTIN	4002395333882
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.

Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para **taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión** en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.

También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica. Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Contenido:

Broca n.º 786000: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6; 8; 10

Mango: Mango cilíndrico

Descripción técnica

Número de brocas	5
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Uso con impacto / sin impacto	Taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico

Tipo de producto

Broca de cincel

Accesorios

Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 10 mm	786000 10
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 5 mm	786000 5
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 4 mm	786000 4
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 8 mm	786000 8
Brocas para hormigón de metal duro Ø de broca 6 mm	786000 6