

**Broca para gres fino, Ø de broca: 6mm****Datos de pedido**

Número de pedido	787035 6
GTIN	9002741151356
Clase de artículo	76G

Descripción**Ejecución:**

2 piezas. Broca con **plaquita de metal duro diamantada**, con punta de centrado patentada para la aplicación puntual y la ejecución de perforaciones exactas sin roturas. Con mango de 10 mm. Broca de metal duro para el uso en el asiento del portabrocas industrial. Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas (E 6,3).

Aplicación:

Para **azulejos de gres de máxima dureza** hasta un grado de dureza Mohs / Ritz de 9, así como vidrio y porcelana.

Nota:

No adecuado para taladrado percutor. Velocidad de giro del husillo máx. 200 rpm. No requiere refrigeración.

Descripción técnica

Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado de percusión
Número de brocas	2
Ø de broca	6 mm

Longitud total	115 mm
Mango	Mango cilíndrico
Velocidad de giro máxima	200 min ⁻¹
Material de corte	MD
Ø de mango	10
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Tipo de producto	Broca de cincel