



Brocas de metal duro de aplicación múltiple larga, con asiento SDS plus, Ø de broca: 8 mm



Datos de pedido

Número de pedido	787060 8
GTIN	4002395353491
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

Mango: SDS Plus

Longitud de espiral: 150 mm

Longitud total: 210 mm

Descripción técnica

Longitud de espiral	150 mm
Ø de broca	8 mm
Longitud total	210 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor

Mango	SDS Plus
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple