



Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgada (E 6,3), Ø de broca: 4mm



Datos de pedido

Número de pedido	787047 4
GTIN	9002740000181
Clase de artículo	76G

Descripción

Ejecución:

Placa de metal duro diamantada por todos los lados, con **filos superduros extraordinariamente agudos**. Perfil escalonado cuádruple patentado para salida rápida del polvo de taladrado.

Broca con punta de MD de aplicación múltiple, 1/4 pulgadas (**E 6,3**).

Aplicación:

Taladrado rotativo preciso en losas, mampostería y hormigón, metal, madera y plásticos.

Nota:

¡Atención! Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)

Descripción técnica

Longitud total	100 mm
Ø de broca	4 mm
Longitud de espiral	39 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango hexagonal para puntas	E 6,3
Tipo de producto	Broca de aplicación múltiple

