

**Brocas de metal duro de aplicación múltiple, Ø de broca: 4 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	787000 4
GTIN	4002395378098
Clase de artículo	76G

Descripción**Ejecución:**

Placa de metal duro **con filos afilados finamente y ángulo de cuña polivalente. Gracias al rectificado de centrado** se logra un taladrado previo preciso incluso en las superficies duras. Vástago de acero especial bonificado.

Aplicación:

Para taladrado de materiales diversos, incluso en una sola operación:

- **Ladrillo, hormigón esponjoso, materiales de construcción ligeros, plásticos.**
- **Losas, cerámica, mármol, vidrio.**
- **Hierro armado en hormigón.**

Nota:

- **Atención: ¡Aplicar sólo de manera giratoria (sin percusión)!**
- **Taladrado más rápido y más perforaciones por carga de pila que con brocas percutoras.**

Mango: Mango cilíndrico

Longitud de espiral: 50 mm

Longitud total: 85 mm

Descripción técnica

Ø de broca	4 mm
Longitud total	85 mm
Longitud de espiral	50 mm
Número de filos Z	2
Material de corte	MD
Uso con impacto / sin impacto	Sin taladrado percutor
Mango	Mango cilíndrico

Tipo de producto

Broca de aplicación múltiple