

Garant

Alicates de corte lateral, modelo resistente, cromados Aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm



Datos de pedido

Número de pedido	723510 160
GTIN	4045197501608
Clase de artículo	71B

Descripción

Ejecución:

Cabeza resistente, filos templados por inducción (aprox. 64 HRC); articulación sin holgura, superpuesta.

Pinza cromada, mangos con envolturas ergonómicas optimizadas de varios componentes con superficie de **Haptoprene** de agarre firme.

Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Rendimiento de corte de alambre blando de hasta Ø	3,4 mm
Rendimiento de corte cuerda de piano hasta Ø	2 mm
Longitud total	160 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749

Mango	Funda de varios componentes con superficie antideslizante de Haptoprene
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 64 HRC)
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento	no
con muelle de abertura conmutable	no
Tipo de producto	Alicate cortante